

特長と利点

特長	利点
1Uラックマウント	省スペースの1U設計。フルサイズのキーボード、モニタおよびマウスと比較して、85%の省スペースを実現します。
LEDバックライトディスプレイ	LEDバックライトは、CCFLバックライト技術を用いた従来の液晶ディスプレイに比べ、エネルギー消費量を約20~50%削減。LEDバックライト技術は、コントラストと輝度の向上、色域の拡大、画面の変化に対する反応速度の向上に加え、より正確な画像レンダリングによって、クリーンで鮮明なディスプレイ表示を実現します。
DVIとVGAのビデオ入力に対応	DVI-Dビデオ入力は、標準VGA入力だけでなく480P、720Pおよび1080Pなど高解像度ビデオにも対応。Dominion KX III のDVD-I ローカルポートにも完全対応します。
高解像度ビデオディスプレイ	T1700-LED-J : 1080P、1920×1080@60Hz、16 : 9のワイドスクリーンに対応 T1900-LED-J : 1280×1024@75Hz、4 : 3に対応
ラリタンKVMスイッチとの互換性	Dominion®シリーズ(DKX2-101-V2を除く) Paragon® II P2-EUST MasterConsole® CAT18/116/28/216
自動電源オン/オフ用 内蔵マイクロスイッチ	内蔵のマイクロスイッチにより、モニタの開閉角度が20度以下になると自動で電源のオン/オフを切り替え、LCDパネルの耐用年数を最大化します。
USB2.0パススルーポート搭載	キーボードやマウス、スマートカードリーダーにもラック前面で容易に接続することができ、ラックから直接ラリタンのKVMスイッチを管理できます。
固定機能付きスライドレール	固定機能の付いたスライドレールがずれを防止します。
簡単なインストール	プラグアンドプレイや自動設定、使いやすいオンスクリーン表示により設置が容易です。
内蔵のAC電源	内蔵の自動切り換えAC電源供給により、外部電源アダプタが不要です。
Windows®, Linux®および 他のOSをサポート	ほぼすべてのサーバールームやデータセンターで使用できます。
多言語キーボードサポート	英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ロシア語、スペイン語、トルコ語に対応します。