

Masterconsole数字KVM交换机 (MCD) 规格表

型号	描述	尺寸 (长x宽x高)	重量	最大额定输入功率/功耗
MCD-108	1个用户, 8个端口, 256台托管服务器 (级联), 1920x1200@75Hz (VGA)/1920x1080@60Hz (DVI)视频分辨率, 超过300000小时MTBF	440x150x44 毫米	1963克	AC100-240V, 1.5A; DC12V/5.42A (65W)
MCD-116	1个用户, 16个端口, 512台托管服务器 (级联), 1920x1200@75Hz(VGA)/1920x1080@60Hz (DVI)视频分辨率, 超过300000小时MTBF	440x150x44 毫米	1993克	AC100-240V, 1.5A; DC12V/5.42A (65W)
MCD-216	2个用户, 16个端口, 512台托管服务器 (级联), 1920x1200@75Hz(VGA)/1920x1080@60Hz (DVI)视频分辨率, 超过300000 小时 MTBF	440x150x44 毫米	2009克	AC100-240V, 1.5A; DC12V/5.42A (65W)
MCD-232	2个用户, 32个端口, 1024 台托管服务器 (级联), 1920x1200@75Hz(VGA)/1920x1080@60Hz (DVI)视频分辨率, 超过300000小时MTBF	440x150x44 毫米	2276克	AC100-240V, DC12C/5A; DC 12V/3A (36W)

Masterconsole数字KVM交换机 (MCD) 规格表

型号	KVM交换机描述	尺寸 (长x宽x高)	重量	最大额定输入功率/功耗
MCD-LED17108	1个用户, 8个端口, 256台托管服务器 (级联), 1920x1200@75Hz (VGA)/1920x1080@60Hz (DVI)视频分辨率, 超过300000小时MTBF	562.71x484.7x43.9毫米	11.15千克	AC100-240V, 1.5A; DC12V/5.42A (65W)
MCD-LED17116	1 个用户, 16 个端口, 512 台托管服务器 (级联), 1920 x1200@75Hz (VGA)/1920x1080@60Hz (DVI)视频分辨率, 超过300000小时 MTBF	562.71x484.7x43.9 毫米	12千克	AC100-240V, 1.5A; DC12V/5.42A (65W)

MasterConsoleDigital抽屉式控制台 LCD (MCD-LED) 规格

型号	抽屉式控制台描述	支持色彩	亮度	对比度
MCD-LED17108	带LED背光装置的 17.3 英寸 TFT LCD, 0.1989 (H) x 0.1989(V)毫米像素间距, 1920x1080@60Hz (全高清 1080P) 最高分辨率, 15,000小时MTBF	262144	300流明	650:1
MCD-LED17116	带LED背光装置的 17.3 英寸 TFT LCD, 0.1989 (H) x 0.1989(V)毫米像素间距, 1920x1080@60Hz (全高清 1080P) 最高分辨率, 15,000小时MTBF	262144	300流明	650:1

计算机接口模块 (CIM)

型号	描述
MDCIM-DVI	使用CIM输出DVI视频+使用USB连接键盘和鼠标
MDCIM-HDMI	使用CIM输出HDMI视频和HDMI音频+使用USB连接键盘和鼠标
MDCIM-DP	使用CIM输出DP视频+使用USB连接键盘和鼠标

MDUTP VGA KVM 组合电缆

型号	描述
MDUTP20-VGA	2米电缆, VGA+USB+音频
MDUTP40-VGA	4米电缆, VGA+USB+音频
MDUTP60-VGA	6米电缆, VGA+USB+音频
MDUTP150-VGA	15米电缆, VGA+USB+音频

点击访问 www.raritan.com.cn

或致电010-58256670 (北京) / 021-62112511 (上海) / 020-87555581 (广州)

2017 年力登公司版权所有。Raritan®为力登公司或其独资子公司的注册商标或商标。其他为其各自拥有着注册商标或商标。从1985年开始, 力登为IT专业人士研发KVM交换机, 对服务器进行远程管理。今天, 作为罗格朗旗下的一个品牌, 我们是智能PDU的引领者。在全球500强排名前十的十家科技公司中, 有9家采用我们的解决方案, 大大提高了可靠性和智慧性。点击力登网站: www.raritan.com.cn了解更多力登资讯。

Raritan
A brand of **legrand**

Raritan
A brand of **legrand**

MASTERCONSOLE 数字系列



适合中小型IT环境的CAT5模拟/数字KVM交换机

力登公司的MasterConsole数字KVM交换机 (MCD) 以及集成了KVM交换机的17寸LED 抽屉式控制台, 在紧凑的设备中采用了先进的技术, 为数据中心、实验室或服务器机房提供了所需的可靠、易用和便捷。

MCD通过标准Cat5/6/6e线缆, 支持最高1920 x 1080 的高清视频分辨率。数字视频接口同时支持两种模拟端口—VGA和数字DVI,HDMI和DisplayPort。还可使用VGA组合电缆或力登的HDMI CIM支持立体音频。

基于力登公司在KVM交换机领域的成功, MasterConsole数字系列是执行系统维护、管理、运行应用程序和排除故障的理想选择。

MCD 功能和优势


- 单用户或双用户控制 8、16或32台服务器
- 通过级联控制多达1024台服务器
- 支持VGA/DVI/HDMI/DP数字视频端口
- 高分辨率视频—1920 X 1200@ 75Hz (模拟) 和1920 X 1080 (数字)
- 安全密码验证

MCD-LED 的功能和优势

- 1U, 小尺寸设计
- 单用户能控制8、16台服务器
- 通过级联控制多达512台服务器
- 支持VGA/DVI/HDMI/DP视频
- 支持高达1920 x 1080宽屏分辨率

MCD和MCD-LED端口和链接

MCD-232



MCD-LED17116




www.raritan.com.cn


便捷的机架端或桌面端KVM访问

对多台服务器的统一访问和控制

MasterConsole数字系列高效整合了一个或两个用户对多台服务器的访问和控制。配合KVM链接到8、16、或32台服务器的各个型号均可供选择。



通过使用标准Cat5/6/6e非屏蔽双绞线，MasterConsole数字系列可两级级联来访问多达1024台计算机。



易于操作、功能更强大

LCD 抽屉式KVM的强大功能

配备触控板鼠标，简单的屏幕用户界面和自动关闭屏幕功能，MCD-LED组合LCD抽屉和KVM交换机在一个直观、简单的设备中提供了全面的系统管理。这些交换机提供增强的视觉显示300流明亮度，以及典型的650:1对比率，绝对是服务器环境进行高性能、以及用户友好管理的理想投资。



支持数字和模拟视频的交换机

MasterConsole数字交换机和控制台支持最新的数字视频格式（DVI，HDMI和DisplayPort），以及带模拟VGA视频的服务器。只需一台简单的交换机！通过MasterConsole数字CIM和VGA CIM电缆连接至新旧服务器。配有VGA和HDMI视频的服务器可选配立体音频。

更简易、更直观的操作

通过更直观、用户友好的功能，操作前所未有的简便，包括：

- 交换机的屏幕用户界面和前面板使设置、控制和管理更简便
- 前面板LED支持实时监控服务器状态
- (OSD)界面支持快速、简易切换
- 可用有意义的名字标记计算机，以便快速识别和选择
- 可用键盘热键来操作OSD菜单
- 密码验证确保只有授权用户可访问计算机

行业领先的可扩展性和优越性能

旨在提供最大的灵活性和多样性

- KVM交换机可级联最长45米距离的控制多达1024台服务器。
- AutoSkip功能可绕过停用通道，而AutoScan功能可以可变的速率预览服务器
- “保持活跃”的技术确保服务器不间断运行，即使在断电的情况下亦保持不间断
- MCD KVM交换机可升级固件，并且可机架安装