






































インテリジェントPDU / ラックトランスファースイッチ / 環境センサー

		型番		入力電圧	最大供給電流	ラックスペース	入力プラグ形状	出力コンセント形状	外形寸法 (WxDxH) (mm)	重量 (kg)
ラックトランスファースイッチ	PX3-TS	PX3TS-1194JR		100V	30A	2U	NEMA L5-30P x2	NEMA5-15R x8 ツイストロック	440 x 380 x 88	9.9
		PX3TS-1075JR		100V	20A	2U	NEMA L5-20P x2	NEMA5-15R x8 ツイストロック	440 x 380 x 88	11.8
		PX3TS-1464JR		200V	30A	2U	NEMA L6-30P x2	IEC60320 C13 x16, C19 x4	440 x 380 x 88	10.3
オンオフタイプ	PX3-5000	PX3-5138JR		100V	15A	1U	NEMA 5-15P	NEMA 5-15R x8	440 x 183 x 44	3.5
		PX3-5145JR		100V	15A	1U	IEC60320 C20	NEMA 5-20R x8	440 x 183 x 44	3.5
		PX3-5472JV		100V	20A	0U	NEMA L5-20P	NEMA 5-15R x24ツイストロック	52 x 65 x 1539	4.5
		PX3-5490JV-N1		100V	30A	0U	NEMA L5-30P	NEMA 5-15R x24ツイストロック	52 x 65 x 1780	7.8
		PX3-5180JR		200V	20A	1U	NEMA L6-20P	IEC 60320 C13 x8	440 x 183 x 44	3.6
		PX3-5201JR		200V	30A	1U	NEMA L6-30P	IEC 60320 C13x6, C19x2	440 x 183 x 44	5.1
		PX3-5460JR		200V	30A	2U	NEMA L6-30P	IEC 60320 C13 x20	440 x 293 x 88	7.1
		PX3-5496JV		200V	30A	0U	NEMA L6-30P	IEC 60320 C13 x24	52 x 65 x 1539	5.5
		PX3-5497JV		200V	30A	0U	NEMA L6-30P	IEC 60320 C13 x20, C19 x4	52 x 65 x 1539	6.9
		PX3-5702JV (三相)		200V	30A	0U	NEMA L15-30P	IEC 60320 C13 x36	52 x 65 x 1780	7.5
		PX3-5720JV (三相)		200V	30A	0U	NEMA L15-30P	IEC 60320 C13 x30, C19 x6	52 x 65 x 1780	8.3
アウトレットレベル電力計測	PX2-5000	PX2-5838JR		100V	20A	2U	NEMA 5-20P	NEMA 5-20R x6	440 x 293 x 88	6.2
		PX2-5475JV		100V	20A	0U	NEMA L5-20P	NEMA 5-20R x24	52.2 x 65.3 x 1539	5.8
		PX2-5103JR		200V	20A	2U	NEMA L6-20P	NEMA L6-20R x2	440 x 293 x 88	5.3
		PX2-5483J		200V	20A	0U	NEMA L6-20P	IEC 60320 C13 x21, C19 x3	52 x 65 x 1539	4.9
		PX2-5198J-E2N1		200V	30A	0U	NEMA L6-30P	ロッキングC13 x4, ロッキングC19 x4	52 x 70 x 900	4.2
		PX2-5497JV-N2		200V	30A	0U	NEMA L6-30P	IEC 60320 C13 x20, C19 x4	89 x 71 x 720	4.7
		PX2-5525J (三相)		200V	30A	0U	NEMA L15-30P	IEC 60320 C13 x18, C19 x6	52.2 x 65.3 x 1780	6.7
		PX2-5702J (三相)		200V	30A	0U	NEMA L15-30P	IEC 60320 C13 x36	52.2 x 65.3 x 1780	7.5
PDUレベル電力計測	PX3-1000	PX3-1490J		100V	30A	0U	NEMA L5-30P	NEMA 5-15R x24ツイストロック	52 x 55 x 1539	5.9
		PX3-1833JV-E2F5		200V	30A	0U	NEMA L6-30P	ロッキングIEC 60320 C13 x30	52 x 55 x 1780	9.5
		PX3-1200JR-E2		200V	30A	1U	NEMA L6-30P	ロッキングIEC 60320 C13 x8	440 x 133 x 44	3.2
		PX3-1482JV		200V	20A	0U	NEMA L6-20P	IEC 60320 C13 x24	52 x 43 x 1298	6.0
	PX2-1000	PX2-1138JR		100V	15A	1U	NEMA 5-15P	NEMA5-15R x8	440 x 133 x 43.8	2.3
		PX2-1158JR		100V	20A	1U	NEMA L5-20P	NEMA5-15R x8	440 x 133 x 43.8	2.3
		PX2-1472J		100V	20A	0U	NEMA L5-20P	NEMA 5-15R x24ツイストロック	52 x 43 x 1298	2.86
		PX2-1478JV		100V	30A	0U	NEMA L5-30P	NEMA 5-15R x24	52 x 53 x 1539	5.5
		PX2-1490J		100V	30A	0U	NEMA L5-30P	NEMA 5-15R x24ツイストロック	52 x 53 x 1539	5.5
		PX2-1496JV		200V	30A	0U	NEMA L6-30P	IEC 60320 C13 x24	52 x 53 x 1539	5.9
		PX2-1496JV-E2N101		200V	30A	0U	NEMA L6-30P	IEC 60320 C13 x24 ロッキング	52 x 55 x 1780	7.4
PX2-1497J		200V	30A	0U	NEMA L6-30P	IEC 60320 C13 x20, C19 x4	52 x 53 x 1539	4.7		

発売中のPDUの仕様詳細は、弊社PDUセクターよりご確認頂けます。 findmypdu.com

PDUレベル電力計測	型番	入力電圧	最大供給電流	ラックスペース	入力プラグ形状	出力コンセント形状	外形寸法 (W×D×H) (mm)	重量 (kg)
	PXE-1138JR	100V	15A	1U/0U	NEMA 5-15P	NEMA 5-15R x8 	440 x 53 x 44	1.1
	PXE-1158JR	100V	20A	1U/0U	NEMA L5-20P	NEMA 5-15R x8 	440 x 53 x 44	1.1
	PXE-1471JV	100V	15A	0U	NEMA 5-15P	NEMA 5-15R x24 	52 x 43 x 1298	2.4
	PXE-1472JV	100V	20A	0U	NEMA L5-20P	NEMA 5-15R x24 	52 x 43 x 1298	2.4
	PXE-1478JV	100V	30A	0U	NEMA L5-30P	NEMA 5-15R x24 	52 x 53 x 1539	5.5
	PXE-1862JV	200V	30A	0U	NEMA L6-30P	IEC320 C13 x36, C19 x6 	52 x 53 x 1780	5.5
	PXE-1384J-N1	200V	30A	0U	NEMA L6-30P	IEC320 C13 x12, C19 x4 	52 x 53 x 900	4.0
環境センサー	型番	説明	対応する PDUシリーズ	仕様				
	DPX-T1	温度センサー	PX2, PX3, PXE, PX3TS, DPX	3m ケーブル、RJ-12 コネクター				
	DPX2-T1	フィールド交換可能センサー モジュール式温度センサー	PX2, PX3, PXE, PX3TS	3m ケーブル、RJ-12 コネクター				
	DPX-T1H1	温度/湿度センサー	PX2, PX3, PXE, PX3TS, DPX	3m ケーブル、RJ-12 コネクター				
	DPX2-T1H1	フィールド交換可能センサー モジュール式温度/湿度 各1点コンボセンサー	PX2, PX3, PXE, PX3TS	3m ケーブル、RJ-12 コネクター				
	DPX-T2H2	温度/湿度デュアルセンサー	PX2, PX3, PXE, PX3TS, DPX	RJ-12 コネクターから温度/湿度センサーの組み合わせまで 3m、さらに次のセンサーまで3mのケーブル (トータル6m)				
	DPX-T3H1	温度センサーx2、 温度/湿度センサーx1 の統合センサー	PX2, PX3, PXE, PX3TS, DPX	温度センサー3点のうち、真ん中のセンサーが湿度センサー機能も 併せ持つことで、4つのセンサーを3つに集約。RJ-12コネクター。 RJ-12のコネクターから第1センサーまで3m、その後センサー間の距離は 1m (トータル5m)。PX1.4またはPX2.1.5のファームウェアが必要				
	DPX2-T3H1	フィールド交換可能センサー モジュール式温度センサーx2、 温度/湿度センサーx1の統合 センサー	PX2, PX3, PXE, PX3TS	温度センサー3点のうち、真ん中のセンサーが湿度センサー機能も 併せ持つことで、4つのセンサーを3つに集約。RJ-12コネクター。 RJ-12のコネクターから第1センサーまで3m、その後センサー間の 距離は1m (トータル5m)				
	DPX-CC2-TR	接点センサー (2点)	PX2, PX3, PXE, PX3TS, DPX	デュアルコンタクトクロージャースセンサーで、ドアの開/閉、 ロック/アンロック、煙 (ある/なし) といったノーマル・クローズ (NC)、 もしくは、ノーマル・オープン (NO) スイッチをサポート。工場出荷時は NCの設定。2つのポート (チャネル) はそれぞれ独立してNCまたは NOに設定可能。RJ-12コネクター				
	DX-PD2C5	DC12V出力対応ドライ接点センサー 2点、接点センサー5点(NO/NCを 各々に設定可)、RJ45コネクタ	PX3, PX3TS	12V出力のアクティブドライ接点センサー2つあり、ドアロックサポート。 5つのノーマルクローズ (NC) 接点センサーで、ドアの開/閉、 ロック/アンロック、煙 (ある/なし) などの接点信号と連携。5つの センサーは、各々NO/NCを個別設定可。工場出荷時はNCの設定。 2つのポート (チャネル) はそれぞれ独立してNCまたはNOに設定可能。				
	DPX-T1DP1	差圧センサー (温度センサー内蔵)	PX2, PX3, PXE, PX3TS, DPX	3m ケーブル、RJ-12 コネクター				
	DPX-AF1	風速センサー	PX2, PX3, PXE, PX3TS, DPX	3m ケーブル、RJ-12 コネクター				
	DPX-ENVHUB4	環境センサー用 4ポートHUB (RJ-12 コネクタ)	PX2, PX3, PXE, PX3TS, DPX	DPXセンサーに対応した4ポートハブ (※DPX2, DX センサー非対応)。取り付け用のブラケットが付属。 すべてのPXとEMXモデルに接続し、電源供給を受ける ためのRJ-12間を接続するケーブルが付属				
	DPX3-ENVHUB4	環境センサー用 4ポートHUB (RJ-45 コネクタ)	PX2, PX3, PXE, PX3TS, DPX	DPX2・DXセンサーを含む全てのセンサーに使える 4ポートハブ。取り付け用のブラケットが付属。				
DPX-WSF-KIT	フロアウォーター (水漏れ) センサーとコンタクト クロージャースセンサー	PX2, PX3, PXE, PX3TS, DPX	RJ-12コネクター					
DPX-WSC-35-KIT DPX-WSC-70-KIT	3.5m/7.0mロープウォーター (水漏れ) センサーとコンタクト クロージャースセンサー	PX2, PX3, PXE, PX3TS, DPX	RJ-12コネクター					

* PDUの標準保証は、2年間ですが、基本的に修理対応とさせていただきます。
* すべてのPDUはPSE適合です。* (三相) とある製品以外はすべて単相です。

ラリタン・ジャパン株式会社

〒108-0074 東京都港区高輪3-23-17 品川センタービルディング14階
TEL:03-5795-3170(代表) FAX:03-5795-3171
URL: <http://raritan.com/jp> E-mail: sales.japan@raritan.com

Raritan[®]
A brand of **Legrand**